

AG REXEL- 19 05 2010

AGM 20/05/2010 12:25

Vote des Résolutions - Résultats généraux

Actions et Voix présentes, représentées et par correspondance

114 boîtiers distribués

MMA-DMI - Le Vote Electronique

Heure	Rés.	Type	Pour	Contre	Abst.	Tot. Votes	P%	C%	A%
12:08	1	ord.	216 859 861	533	8 750	216 869 144	99,9957%	0,0002%	0,0040%
12:09	2	ord.	216 859 581	1 068	8 495	216 869 144	99,9956%	0,0005%	0,0039%
12:09	3	ord.	216 802 785	57 702	8 657	216 869 144	99,9694%	0,0266%	0,0040%
12:10	4	ord.	216 677 723	181 691	9 730	216 869 144 (*)	99,9117%	0,0838%	0,0045%
12:10	5	ord.	200 479 459	14 455 338	9 168	214 943 965 (*)	93,2706%	6,7252%	0,0043%
12:11	6	ord.	215 101 870	183 944	9 720	215 295 534 (*)	99,9100%	0,0854%	0,0045%
12:12	7	ord.	215 101 132	183 967	10 435	215 295 534 (*)	99,9097%	0,0854%	0,0048%
12:12	8	ord.	215 101 540	183 719	10 275	215 295 534 (*)	99,9099%	0,0853%	0,0048%
12:13	9	ord.	215 102 197	183 476	9 861	215 295 534 (*)	99,9102%	0,0852%	0,0046%
12:13	10	ord.	215 101 615	183 465	10 454	215 295 534	99,9099%	0,0852%	0,0049%
12:14	11	ord.	200 318 286	16 541 311	9 547	216 869 144	92,3683%	7,6273%	0,0044%
12:14	12	ord.	215 443 937	1 416 569	8 638	216 869 144	99,3428%	0,6532%	0,0040%
12:15	13	ord.	210 640 988	6 219 977	8 179	216 869 144	97,1282%	2,8681%	0,0038%
12:15	14	ord.	215 422 576	1 437 864	8 704	216 869 144	99,3330%	0,6630%	0,0040%
12:16	15	ord.	216 677 050	182 903	9 191	216 869 144	99,9114%	0,0843%	0,0042%
12:16	16	ord.	216 856 095	3 747	9 302	216 869 144	99,9940%	0,0017%	0,0043%
12:17	17	ord.	211 792 856	5 065 324	10 964	216 869 144	97,6593%	2,3357%	0,0051%
12:17	18	ord.	214 419 758	2 439 291	10 095	216 869 144	98,8706%	1,1248%	0,0047%
12:18	19	ord.	198 038 015	18 822 990	8 139	216 869 144	91,3168%	8,6794%	0,0038%
12:18	20	ord.	216 857 380	2 302	9 462	216 869 144	99,9946%	0,0011%	0,0044%
12:19	21	extr.	211 796 961	5 064 270	7 913	216 869 144	97,6612%	2,3352%	0,0036%
12:19	22	extr.	205 076 479	11 783 670	8 995	216 869 144	94,5623%	5,4335%	0,0041%
12:20	23	extr.	193 725 772	23 133 873	9 499	216 869 144	89,3284%	10,6672%	0,0044%
12:20	24	extr.	192 574 579	24 285 500	9 065	216 869 144	88,7976%	11,1982%	0,0042%
12:21	25	extr.	198 184 710	18 675 184	9 250	216 869 144	91,3845%	8,6113%	0,0043%
12:21	26	extr.	192 894 894	23 965 404	8 846	216 869 144	88,9453%	11,0506%	0,0041%
12:22	27	extr.	212 855 676	4 005 173	8 295	216 869 144	98,1494%	1,8468%	0,0038%
12:22	28	extr.	198 666 275	18 194 515	8 354	216 869 144	91,6065%	8,3896%	0,0039%
12:23	29	extr.	213 718 957	3 141 141	9 046	216 869 144	98,5474%	1,4484%	0,0042%
12:23	30	extr.	199 638 996	17 221 544	8 604	216 869 144	92,0550%	7,9410%	0,0040%
12:24	31	extr.	216 666 204	194 639	8 301	216 869 144	99,9064%	0,0897%	0,0038%
12:24	32	extr.	215 613 709	1 247 487	7 948	216 869 144	99,4211%	0,5752%	0,0037%
12:25	33	extr.	195 579 866	21 280 906	8 372	216 869 144	90,1834%	9,8128%	0,0039%
12:25	34	extr.	216 679 105	181 352	8 687	216 869 144	99,9124%	0,0836%	0,0040%

(*) EXCLUSION DES CARTES 28A ET 0109
(#) EXCLUSION DE LA CARTE -34 DES VpC